

# Solenoidni svitak VACC-S13-18-K4-2U-NE4ME

Broj dijela: 8118330

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo  | Vrijednost  |
|---|---|
| Vrsta aktiviranja                               | električni  |
| Položaj montaže                                 | po želji  |
| Indikator položaja prekidača                    | ne  |
| Radnog ciklusa                                  | 100%  |
| Klasa izolacije                                 | H   |
| Parametri zavojnice                             | 110 V DC: 1,8 W.<br>110 V AC: 40/65 Hz, snaga 1,8 VA  |
| Dopuštene fluktuacije napona                    | -15 % / +10 %   |
| Odobrenje za protueksplozijsku zaštitu izvan EU | EPL Db (CN)<br>EPL Gb (CN)  |
| Zaštita od eksplozije                           | Zona 1 (CN)<br>Zona 21 (CN)   |
| Tijelo za izdavanje certifikata                 | GYJ23.1170X   |
| Vrsta zaštite od paljenja Ex plin               | Ex eb mb IIC T6... T4 Gb  |
| Vrsta zaštite od paljenja Ex prašina            | Ex tb IIIC T85°C... T130°C Db   |
| Temperatura okoline Ex                          | T4, T130 ° C: -30 ° C <= Ta <= + 60 ° C<br>T5, T95 ° C: -30 ° C <= Ta <= + 60 ° C<br>T6, T85 ° C: -30 ° C <= Ta <= + 50 ° C |
| LABS sukladnost                                 | VDMA24364 zona III  |
| Klasa zaštite                                   | IP65  |
| Težina proizvoda                                | 330 g   |
| Električni priključak                           | Priključna kutija, navoj za ulaz kabela M20x1,5   |
| Napomena o materijalima                         | U skladu s RoHS   |