

Solenoidni svitak VACC-S13-18-K4-1UF-NE4ME

Broj dijela: 8118332

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta aktiviranja	električni
Položaj montaže	po želji
Indikator položaja prekidača	ne
Unutrašnja zaštita	Osigurač
Radnog ciklusa	100%
Klasa izolacije	H
Parametri zavojnice	24 V DC: 1,8 W. 24 V AC: 40/65 Hz, snaga 1,8 VA
Dopuštene fluktuacije napona	-15 % / +10 %
Odobrenje za protueksplozijsku zaštitu izvan EU	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (CN) Zona 21 (CN)
Tijelo za izdavanje certifikata	GYJ23.1170X
Vrsta zaštite od paljenja Ex plin	Ex eb mb IIC T6... T4 Gb
Vrsta zaštite od paljenja Ex prašina	Ex tb IIIC T85°C... T130°C Db
Temperatura okoline Ex	T4, T130 °C: -30 °C ≤ Ta ≤ + 60 °C T5, T95 °C: -30 °C ≤ Ta ≤ + 60 °C T6, T85 °C: -30 °C ≤ Ta ≤ + 50 °C
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Klasa zaštite	IP65
Težina proizvoda	330 g
Električni priključak	Priključna kutija, navoj za ulaz kabela M20x1,5
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS