



Predupravljajući ventil MGXDH-3/2-1.2-24DC-KS

Broj artikla: 8118342

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	3/2 zatvoren, monostabilan
Način aktiviranja	električno
Operating pressure MPa	-0,09 ... 0,8 MPa
Pogonski tlak	-0,9 ... 8 bar
Operating pressure	-13,05 ... 116 psi
Konstruktivna struktura	Uklonni ventil
Vrsta resetiranja	mehanička opruga
Mjesto izdavanja certifikata	21-GA4BO-0068X 21-GA4BO-0069X
Ex vrsta zaštite od paljenja - plin	Ex db IIC T6...T3 Gb
Ex vrsta zaštite od paljenja - prašina	Ex tb IIIC T85°C Db
Ex temperatura okoline	-65°C ~+40°C T6 -65°C ~+55°C T5 -65°C ~+60°C T4
Mehanička zaštita	IP66
Ručno pomoćno aktiviranje	s uskakanjem
Smjer strujanja	nije reverzibilno
Trajanje uključenosti	100 %
Klasa izolacije	H
Parametri svitka	24 V DC: 3 W
Dozvoljena kolebanja frekvencije	+/- 10 %
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Vrsta pričvršćenja	CNOMO
Materijal - napomena	RoHS sukladno