

Predupravljajući ventil MGXDH-3/2-1.2-110AC-KS

Broj artikla: 8118343

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	3/2 zatvoren, monostabilan
Način aktiviranja	električno
Operating pressure MPa	-0,09 ... 0,8 MPa
Pogonski tlak	-0,9 ... 8 bar
Operating pressure	-13,05 ... 116 psi
Konstruktivna struktura	Uklonni ventil
Vrsta resetiranja	mehanička opruga
Mjesto izdavanja certifikata	21-GA4BO-0068X 21-GA4BO-0069X
Ex vrsta zaštite od paljenja - plin	Ex db IIC T6...T3 Gb
Ex vrsta zaštite od paljenja - prašina	Ex tb IIIC T85°C Db
Ex temperatura okoline	-65°C ~+40°C T4 -65°C ~+55°C T3
Mehanička zaštita	IP66
Ručno pomoćno aktiviranje	s uskakanjem
Smjer strujanja	nije reverzibilno
Trajanje uključenosti	100 %
Klasa izolacije	H
Parametri svitka	110 V AC: 50/60 Hz, pick-up power: 7.9 VA, holding power: 3.8 VA
Dozvoljena kolebanja frekvencije	+/- 10 %
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Vrsta pričvršćenja	CNOMO
Materijal - napomena	RoHS sukladno