



Predupravljajući ventil

VOFX-LT-M32C-MY-G18-SG18-1B2

Broj artikla: 8119587

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	3/2 zatvoren, monostabilan
Način aktiviranja	električno
Širina	22 mm
Normalni nazivni protok	50 l/min
Pogonski tlak	-0,9 ... 8 bar
Konstruktivna struktura	direktno upravljani dosjedni ventil
Vrsta resetiranja	mehanička opruga
Mehanička zaštita	IP65
Nazivni promjer	1,3 mm
Funkcija odlaznog zraka	može se prigušiti
Princip brtvljenja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Ručno pomoćno aktiviranje	s uskakanjem
Vrsta upravljanja	direktno
Opskrba zrakom upravljanja	interno
Smjer strujanja	nije reverzibilno
Vrijeme sklapanja isklj	46 ms
Vrijeme sklapanja uklj	31 ms
Trajanje uključenosti	100 %
Parametri svitka	24 V DC: 3 W
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 10 %
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura medija	-10 ... 50 °C
Temperatura okoline	-10 ... 50 °C
Težina proizvoda	160 g
Električni priključak	3-polni Plug pattern type B to EN 175301-803 Utikači prema EN 175301-803
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	G1/8
Pneumatski priključak 3	M5
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR
Material housing	PA