

# Spojnica EAMD-42-48-19-16X25

Broj dijela: 8121127

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Montažni promjer 1	19 mm
Montažni promjer 2	16 mm
Izvedbena veličina	42
Nazivna duljina	48 mm
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	6000 rpm
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 °C...60 °C
Maseni moment inercije	45 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi moment	17 Nm
Težina proizvoda	212 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS