


Modul rukovanja EHMY-RP-ELGC-45-BS-KF- -

Broj artikla: 8122317

FESTO



Prikaz primjera

Tehnički podaci

Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.

Svojstvo	Vrijednost
Radni hod	200 ... 800 mm
Potrebna ravnost prigradnih ploha	0,1 mm/m
Promjer vretena	10 mm
Ušpon vretena	10 mm/U
Položaj ugradnje	vodoravno
Konstruktivna struktura	Elektromehanički linearni modul s vretenom
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Maks. ubrzanje	15 m/s ²
Maks. brzina	0,6 m/s
Točnost ponavljanja	±0,015 mm
Trajanje uključenosti	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 90 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	5 ... 45 °C
Maks. sila posmaka F _x	100 N
Konstanta posmaka	10 mm/U
Materijal - napomena	RoHS sukladno