


Blok podnožja-komplet VABS-C12-6-S

Broj artikla: 8122790

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Širina	13 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Connection direction on the side
Maks. broj ventilskih mjesta	Moguće izvedbe po želji kupca
Operating pressure MPa	-0,1 ... 0,7 MPa
Pogonski tlak	-1 ... 7 bar
Pogonski medij	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Maksimalna veličina čestice: 5 µm
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura okoline	5 ... 50 °C
Težina proizvoda	3 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 2	For tubing internal diameter 4 mm
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material manifold	PBT