

Priključni blok VABS-C12-6-B-M3

Broj dijela: 8122793

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Ukupna širina	20 mm
Položaj montaže	po želji
Konstruktivna struktura	Smjer priključka dolje
Maksimalni broj položaja ventila	1
Radni tlak	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [6: 4: 1]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	maksimalna veličina čestica 5 µm
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura okoline	5 °C...50 °C
Težina proizvoda	13.5 g
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	M5
Pneumatski priključak 2	M3
Pneumatski priključak 3	M5
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne šine	Kovana aluminijska legura