


Priključna ploča VABS-K2-10B-16-U14-P

Broj artikla: 8122826

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	10
Nazivni promjer	1,6 mm
Priključak za tekućine	Female thread 1/4-28 UNF-2B
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Connection direction underneath
Maks. broj ventilskih mjesta	1
Smjer strujanja	nije reverzibilno
Pogonski medij	Tekući mediji Plinoviti mediji
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Observe resistance of materials that come into contact with media
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Temperatura medija	0 ... 50 °C
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Maks. pritezni moment, pričvršćenje ventila	0,2 Nm
Težina proizvoda	7 g
Vrsta pričvršćenja priključne ploče	s prolaznim provrtom
Vrsta pričvršćenja ventila	s unutarnjim navojem
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material of connecting plate	PEEK