


Priključna ploča VABS-K2-10S-16-M6-P

Broj artikla: 8122827

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	10
Nazivni promjer	1,6 mm
Priključak za tekućine	Unutarnji navoj M6
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Connection direction on the side
Maks. broj ventilskih mjesta	1
Smjer strujanja	nije reverzibilno
Pogonski medij	Tekući mediji Plinoviti mediji
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Observe resistance of materials that come into contact with media
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Temperatura medija	0 ... 50 °C
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Maks. pritezni moment, pričvršćenje ventila	0,2 Nm
Težina proizvoda	7 g
Vrsta pričvršćenja priključne ploče	s prolaznim provrtom
Vrsta pričvršćenja ventila	s unutarnjim navojem
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material of connecting plate	PEEK