


Spojni kabel NEBV-HPG2-PN-0.3-N-LE2

Broj dijela: 8122832

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Maksimalni broj zavojnica ventila	1
Oznaka linije	bez držača znaka
Položaj montaže	po želji
Težina proizvoda	2 g
Senzor električnog priključka 1, funkcija	Stranica Field uređaja Uklopni izlaz
Senzor električnog priključka 1, dizajn	Pravokutni
Električni priključak 1, vrsta priključka	Kabel s utičnicom
Električni priključak 1, utičnica za kabel	ravno
Električni priključak 1, tehnika spajanja	Schema spajanja HP
Električni priključak 1, broj pinova / žica	2
Električni priključak 1, zauzeti stupovi / žice	2
Električni priključak 1, vrsta montaže	Push-pull s zaključavanjem kako bi se spriječilo nenamjerno povlačenje
Senzor električnog priključka 2, funkcija	Napajanje Kontrolna strana
Električni priključak 2, vrsta priključka	2x jedna žica
Električni priključak 2, tehnika spajanja	otvoreni kraj
Električni priključak 2, broj pinova / žica	2
Električni priključak 2, zauzeti stupovi / žice	2
Područje pogonskog napona DC	0 V...24 V
Zaštita	ne
Napomena o radu	Koristiti samo s vanjskim smanjenjem snage
Duljina kabela	0.3 m
Kvaliteta upravljanja	za statičke primjene
Radius savijanja, fiksno polaganje kabela	11 mm
Promjer kabela	0.96 mm
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	0 °C...50 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji

Svojstvo	Vrijednost
Materijal za kućište	PEEK
Boja kućišta	sivo
Materijal izolacijske čahure	PVC