

# Paralelni komplet EAMM-U-60-D32-60AA-91

Broj artikla: 8123498

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                       | Vrijednost             |
|--------------------------------|------------------------|
| Veličina                       | 60                     |
| Položaj ugradnje               | proizvoljno            |
| Maks. brzina vrtnje            | 6.000 1/min            |
| PWIS conformity                | VDMA24364-B2-L         |
| Temperatura ležaja             | -25 ... 60 °C          |
| Relativna vlažnost zraka       | 0 - 95 %               |
| Mehanička zaštita              | IP40                   |
| Temperatura okoline            | -10 ... 60 °C          |
| Moment tromosti mase           | 26,7 kgmm <sup>2</sup> |
| Pogonski moment u praznom hodu | 0,07 Nm                |
| Prenosivi okretni moment       | 3 Nm                   |
| Težina proizvoda               | 1.150 g                |
| Kod sučelja, pogon             | D32                    |
| Cod sučelja, Motor in          | 60AA                   |
| Materijal - napomena           | RoHS sukladno          |