


Komplet adaptera DADG-AK-F9-1

Broj artikla: 8125947

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|-------------------------------------|---|
| Veličina | 1 |
| Zasnovano na normi | VDI/VDE 3847-2 |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Operating pressure MPa | 0,2 ... 0,8 MPa |
| Pogonski tlak | 2 ... 8 bar |
| Operating pressure | 29 ... 116 psi |
| Nominal operating pressure | 0,6 MPa |
| Nazivni pogonski tlak | 6 bar |
| Nominal operating pressure (psi) | 87 psi |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Rosište 10°C ispod temperature okoline, odnosno medija Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Temperatura okoline | -20 ... 80 °C |
| Težina proizvoda | 187 g |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material adapter | visokolegirani čelik, nehrđajući |
| Material adapter plate | Anodised wrought aluminium alloy |
| Material seals | NBR |
| Material screws | visokolegirani čelik, nehrđajući |