


# Aksijalni komplet EAMM-A-T46-60R

Broj artikla: 8126174

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna duljina	47 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	8.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Moment tromosti mase	3,2 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi okretni moment	10 Nm
Težina proizvoda	413 g
Kod sučelja, pogon	T46
Cod sučelja, Motor in	60R
Materijal - napomena	RoHS sukladno