


# Spojni vod

## NEBC-R3Z12G20-KH-15-N-SBS-RSG17-ET-S1

Broj artikla: 8126918

FESTO



### Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Identifikacija kabela	Bez držača natpisne oznake
Težina proizvoda	1.900 g
Električni spoj 1, funkcija	Strana Fieldbus uređaja
Električni spoj 1, dizajn	uglast
Električni spoj 1, tip konektora	Plug and socket strip
Električni spoj 1, kabelski izlaz	Ravno
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	RJ45 and socket strip 12 pins, 2 rows
Električni spoj 1, broj pinova/žica	20
Električni spoj 1, zauzeti pinovi/žice	14
Električni spoj 1, tip ugradnje	Zakretno završeno
Električni spoj 2, funkcija	Strana upravljačke jedinice
Električni spoj 2, dizajn	okruglo
Električni spoj 2, tip konektora	Hybrid plugs
Električni spoj 2, kabelski izlaz	Ravno
Električni spoj 2, broj pinova/žica	17
Električni spoj 2, zauzeti pinovi/žice	14
Električni spoj 2, tip ugradnje	Threaded
Područje pogonskog napona DC	0 ... 24 V
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Strujna opteretivost kod 40°C	11,7 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	6 kV
Shielding	ne
Duljina kabela	15 m
Svojstvo vodiča	Standard
Uvjeti ispitivanja kabela	Uvjeti ispitivanja na upit
Radius savijanja, fiksna instalacija kabela	≥ 130 mm
Radius savijanja, fleksibilna instalacija kabela	≥ 130 mm
Promjer kabela	8 mm
Odstupanje promjera kabela	± 1 mm
Struktura kabla	4x(1x0,128)+10x0,128
Nazivni presjek vodiča	0,128 mm <sup>2</sup>
Mehanička zaštita	IP65
Opaska o stupnju zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okoline	0 ... 40 °C
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	0 ... 40 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-niski napon-smjernica
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Stupanj onečišćenja	3
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Boja, kabelski plašt	crveno
Material insulation	PP