


Upravljačka ploča DADG-FM-VDE1G14

Broj artikla: 8131548

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Zasnovano na normi	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Položaj ugradnje	proizvoljno
Operating pressure MPa	0,2 ... 0,8 MPa
Pogonski tlak	2 ... 8 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Maks. pritezni moment	23 Nm
Težina proizvoda	274,5 g
Vrsta pričvršćenja	Direct mounting on end cap via thread
Pneumatski priključak	G1/4
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR visokolegirani čelik, nehrđajući
Material housing	Anodised aluminij
Material screws	Poniklani mesing