

# Amortizer DYEF-G8-M12-Y1-F1A

Broj artikla: 8132355

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	M12
Hod	1,2 mm
Prigušivanje	P prigušenje bez metalnog fiksnog graničnika
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prepoznavanje pozicije	bez
Varijante	Recommended for production facilities for the manufacture of lithium-ion batteries
Maks. naletna brzina	0,8 m/s
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Duljina prigušivanja	1,2 mm
Maks. pritezni moment	5 Nm
Maks. primljena energija po hodu	0,35 J
Težina proizvoda	72,5 g
Vrsta pričvršćenja	s navojnim tuljkom
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR
Material housing	visokolegirani čelik