

Spojni vod

NEBC-H25G8-ES-5-N-B-LE4

Broj artikla: 8132476
Proizvod u napuštanju

FESTO

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2025. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Identifikacija kabela	Bez držača natpisne oznake
Težina proizvoda	160 g
Električni spoj 1, funkcija	Strana Fieldbus uređaja
Električni spoj 1, dizajn	okruglo
Električni spoj 1, tip konektora	Utičnica
Električni spoj 1, kabelski izlaz	Ravno
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	HR25
Električni spoj 1, broj pinova/žica	8
Električni spoj 1, zauzeti pinovi/žice	4
Električni spoj 1, tip ugradnje	Zakretno zabravljenje
Električni spoj 2, funkcija	Strana upravljačke jedinice
Električni spoj 2, tip konektora	Kabel
Električni spoj 2, tehnologija spajanja	otvoreni kraj
Električni spoj 2, broj pinova/žica	4
Električni spoj 2, zauzeti pinovi/žice	4
Područje pogonskog napona DC	0 ... 42 V
Područje pogonskog napona AC	0 ... 30 V
Strujna opteretivost kod 40°C	1 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	3 kV
Shielding	da
Duljina kabela	4,93 m
Svojstvo vodiča	prikladno za energetska lanac
Uvjeti ispitivanja kabela	Uvjeti ispitivanja na upit
Radius savijanja, fiksna instalacija kabela	≥ 18,4 mm
Radius savijanja, fleksibilna instalacija kabela	≥ 34,5 mm
Promjer kabela	4,6 mm
Struktura kabela	4x0,14
Nazivni presjek vodiča	0,14 mm ²
Krajevi žila	Cut off bluntly
Mehanička zaštita	Ovisno o priključnom bloku
Opaska o stupnju zaštite	Ovisno o priključnom bloku
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 60 °C
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici in accordance with EU RoHS directive
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Materijal - napomena	RoHS sukladni
Stupanj onečišćenja	1
Klasa korozivne otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
Material cable sheath	PVC
Boja, kabelski plašt	sivo
Material housing	Mjed poniklana
Boja, kućište	srebrno
Material insulation	PPS