

Spojka EAMC-56-58-20-22

Broj artikla: 8134825

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Promjer 1 prihvata	20 mm
Promjer 2 prihvata	22 mm
Veličina	56
Nazivna duljina	58 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	5.500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment tromosti mase	129 kgmm ²
Prenosivi okretni moment	60 Nm
Težina proizvoda	281 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno