


# Magnetni svitak VACS-C-R3-1RL

Broj artikla: 8135822

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prikaz statusa signala	LED
Maks. uklopna frekvencija	5 Hz
Trajanje uključenosti	100 %
Izolirana žica s klasom izolacije	H
Nazivna struja privlačenja po magnetnom svitku	108 mA up to 80 ms
Nazivna struja kod smanjivanja struje	15 mA after 80 ms
Parametri svitka	24 V DC: low-current phase 0.36 W, high-current phase 2.6 W
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 10 %
Dozvola	RCM Mark
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Maks. duljina voda	30 m
Električni priključak	M12x1, A-coded u skladu s EN 61076-2-101
Vrsta pričvršćenja	s narovašenom maticom
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	PA Čelik
Material solenoid coil	Bakar Čelik Termoplast
Material winding	Bakar