


limit switch box SRBI-C2-N-1-P-M12

Broj artikla: 8140399

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Oblik	uglast
Zasnovano na normi	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845
Dozvola	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
KC mark	KC-EMV
Mjesto izdavanja certifikata	UL E232949
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Princip mjerenja	induktivno
Temperatura okoline	-25 ... 70 °C
Uklopni izlaz	PNP
Funkcija sklopnog elementa	Uklopnik
Maks. uklopna frekvencija	1.000 Hz
Maks. izlazna struja DC	200 mA
Pad napona	≤ 2,5 V
Preostala struja	0 ... 0,5 mA
Otpornost na kratki spoj	u taktu
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Struja praznog hoda	≤ 22,5 mA
Zaštita od zamjene polova	za sve električne priključke
Električni priključak, ulaz	M12x1 Utikači 4-polno
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	48 g
Material housing	PBT
Material screws	visokolegirani čelik, nehrđajući
Indikacija pogonske spremnosti	LED zeleni
Indikacija stanja sklapanja	LED žuti
Pokaz statusa	LED žuto = status prebacivanja ventila LED green = operating voltage display
Temperatura ležaja	-40 ... 85 °C
Mehanička zaštita	IP67
Udarne čvrstoća	Shock test with severity level 2 in accordance with FN 942017-5 and EN 60068-2-27
Otpornost na vibracije	Ispitivanje transporta sa stupnjem oštine 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Stupanj onečišćenja	3