

Kutija graničnih prekidača SRBI-C2-N-1-P-C2

Broj dijela: 8140400

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Konstrukcija	kvadrat
Na temelju norme	EN 60947-5-2 VDI / VDE 3845
Odobrenje	RCM oznaka c UL us - Recognized (OL)
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za EMC prema UK RoHS propisima
KC oznaka	KC-EMC
Tijelo za izdavanje certifikata	UL E232949
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Princip mjerenja	induktivni
Temperatura okoline	-25 °C...70 °C
Uklopni izlaz	PNP
Funkcija sklopnog elementa	Normalno otvoren
Maksimalna frekvencija prebacivanja	1000 Hz
Max Izlazna struja DC	200 mA
Pad napona	2.5 V
Preostala struja	0 mA...0.5 mA
Snaga kratkog spoja	taktiranje
Područje pogonskog napona DC	10 V...30 V
Struja bez opterećenja	22.5 mA
Zaštita od obrnutog polariteta	za sve električne priključke
Električni priključak, ulaz	Stezaljka kaveza
Električni priključak, izlaz	Stezaljka s oprugom
Promjer kabela	1.5 mm...2.5 mm
Nazivni presjek spojnog vodiča	0.2 mm ² ...2.5 mm ²
Vijčani spoj kabela	M20x1,5
Položaj montaže	po želji
Težina proizvoda	98 g
Materijal za kućište	PBT

Svojstvo	Vrijednost
Materijalni vijci	visokolegirani nehrđajući čelik
Prikaz pripravnosti za rad	LED zelena
Prikaz uklopnog stanja	LED žuta
Prikaz statusa	LED žuta = status uključivanja ventila LED zelena = prikaz radnog napona
Temperatura skladištenja	-40 °C...85 °C
Klasa zaštite	IP67
Otpornost na udarce	Test udarca s razinom ozbiljnosti 2 prema FN 942017-5 i EN 60068-2-27
Snaga zamora	Ispitivanje primjene u transportu s razinom ozbiljnosti 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Stupanj onečišćenja	3