

# Prigušivač UO-M5

Broj dijela: 8141085

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Položaj montaže	po želji
Konstruktivna struktura	Prigušivač zvuka otvoren
Radni tlak	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	0.5 g
Pneumatski priključak	M5
Materijal umetka zaklopke	PE
Materijal otvora za uvrtnje	PE
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS