


Mjenjač EMGA-40-A-G12-40P

Broj dijela: 8141733

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Mjenjač veličine prirubnice	40 mm
Veličina prirubnice motora	40 mm
Povratak	0.41 deg
Vrsta zupčanika	Kutni zupčanik
Omjer prijenosa	12:1
Maksimalna brzina vožnje	18000 rpm
Radna temperatura reduktora	-25 °C...90 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Klasa zaštite	IP54
Kontinuirani izlazni moment	20 Nm
Maseni moment inercije zupčanika	0.048 kgcm ²
Maksimalni izlazni moment	32 Nm
Maksimalna učinkovitost	94 %
Torzijska krutost	0.8 Nm/arcmin
Težina proizvoda	600 g
Sučelje izlaz mjenjača	40G
Sučelje zupčanika	40p
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS