


Mjenjač EMGA-80-A-G8-80P

Broj dijela: 8141744

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Mjenjač veličine prirubnice	80 mm
Veličina prirubnice motora	80 mm
Povratak	0.22 deg
Vrsta zupčanika	Kutni zupčanik
Omjer prijenosa	8:1
Maksimalna brzina vožnje	7000 rpm
Radna temperatura reduktora	-25 °C...90 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Klasa zaštite	IP54
Kontinuirani izlazni moment	50 Nm
Maseni moment inercije zupčanika	0.934 kgcm ²
Maksimalni izlazni moment	80 Nm
Maksimalna učinkovitost	94 %
Torzijska krutost	4.2 Nm/arcmin
Težina proizvoda	4400 g
Sučelje izlaz mjenjača	80G
Sučelje zupčanika	80p
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS