

Prijenosnik EMGA-80-A-G8-100A

Broj artikla: 8141747

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina prirubnice prigona	80 mm
Veličina prirubnice motora	100 mm
Zračnost zakretanja	0,22 deg
Vrsta pogona	Desni - kutni reduktor
Prijenosni odnos prigona	8:1
Maks. brzina vrtnje pogona	7.000 1/min
Pogonska temperatura prigona	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Mehanička zaštita	IP54
Trajni zakretni moment na izlazu pogona	50 Nm
Moment tromosti mase, prijenosnik	0,934 kgcm ²
Maks. izlazni okretni moment	190 Nm
Maks. stupanj djelovanja	94 %
Krutost na zakretanje	4,2 Nm/arcmin
Težina proizvoda	4.500 g
Sučelje prigona - gonjena strana	80G 100A
Materijal - napomena	RoHS sukladno