


# Prijenosnik EMGA-80-A-G20-100A

Broj artikla: 8141749

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina prirubnice prigona	80 mm
Veličina prirubnice motora	100 mm
Zračnost zakretanja	0,25 deg
Vrsta pogona	Desni - kutni reduktor
Prijenosni odnos prigona	20:1
Maks. brzina vrtnje pogona	7.000 1/min
Pogonska temperatura prigona	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Mehanička zaštita	IP54
Trajni zakretni moment na izlazu pogona	120 Nm
Moment tromosti mase, prijenosnik	1,013 kgcm <sup>2</sup>
Maks. izlazni okretni moment	240 Nm
Maks. stupanj djelovanja	93 %
Krutost na zakretanje	5,1 Nm/arcmin
Težina proizvoda	5.100 g
Sučelje prigona - gonjena strana	80G 100A
Materijal - napomena	RoHS sukladno