


Prijenosnik EMGA-120-P-G12-SAS-100

Broj artikla: 8141754

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina prirubnice prigona	120 mm
Veličina prirubnice motora	100 mm
Zračnost zakretanja	0,15 deg
Vrsta pogona	Planetni prijenosnik
Prijenosni odnos prigona	12:1
Maks. brzina vrtnje pogona	6.500 1/min
Pogonska temperatura prigona	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Mehanička zaštita	IP54
Trajni zakretni moment na izlazu pogona	260 Nm
Moment tromosti mase, prijenosnik	2,224 kgcm ²
Maks. izlazni okretni moment	416 Nm
Maks. stupanj djelovanja	96 %
Krutost na zakretanje	22 Nm/arcmin
Težina proizvoda	8.000 g
Sučelje prigona - gonjena strana	120G 100A
Materijal - napomena	RoHS sukladno