


# Mjenjač EMGA-120-P-G8-SAS-140

Broj dijela: 8141759

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                         | Vrijednost              |
|----------------------------------|-------------------------|
| Mjenjač veličine prirubnice      | 120 mm                  |
| Veličina prirubnice motora       | 140 mm                  |
| Povratak                         | 0.12 deg                |
| Vrsta zupčanika                  | Planetarni zupčanik     |
| Omjer prijenosa                  | 8:1                     |
| Maksimalna brzina vožnje         | 6500 rpm                |
| Radna temperatura reduktora      | -25 °C...90 °C          |
| LABS sukladnost                  | VDMA24364-B2-L          |
| Klasa zaštite                    | IP54                    |
| Kontinuirani izlazni moment      | 120 Nm                  |
| Maseni moment inercije zupčanika | 1.431 kgcm <sup>2</sup> |
| Maksimalni izlazni moment        | 380 Nm                  |
| Maksimalna učinkovitost          | 97 %                    |
| Torzijska krutost                | 18 Nm/arcmin            |
| Težina proizvoda                 | 7000 g                  |
| Sučelje izlaz mjenjača           | 120G                    |
| Sučelje zupčanika                | 140 A                   |
| Napomena o materijalima          | U skladu s RoHS         |