

Mjenjač EMGA-40-P-G8-SST-42

Broj dijela: 8141762

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|----------------------------------|-------------------------|
| Mjenjač veličine prirubnice | 40 mm |
| Veličina prirubnice motora | 42 mm |
| Povratak | 0.25 deg |
| Vrsta zupčanika | Planetarni zupčanik |
| Omjer prijenosa | 8:1 |
| Maksimalna brzina vožnje | 18000 rpm |
| Radna temperatura reduktora | -25 °C...90 °C |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |
| Klasa zaštite | IP54 |
| Kontinuirani izlazni moment | 6 Nm |
| Maseni moment inercije zupčanika | 0.015 kgcm ² |
| Maksimalni izlazni moment | 10 Nm |
| Maksimalna učinkovitost | 96 % |
| Torzijska krutost | 0.8 Nm/arcmin |
| Težina proizvoda | 400 g |
| Sučelje izlaz mjenjača | 40G |
| Sučelje zupčanika | 42 A |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |