


# Mjenjač EMGA-60-P-G12-SST-57

Broj dijela: 8141765

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Mjenjač veličine prirubnice	60 mm
Veličina prirubnice motora	57 mm
Povratak	0.17 deg
Vrsta zupčanika	Planetarni zupčanik
Omjer prijenosa	12:1
Maksimalna brzina vožnje	13000 rpm
Radna temperatura reduktora	-25 °C...90 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Klasa zaštite	IP54
Kontinuirani izlazni moment	44 Nm
Maseni moment inercije zupčanika	0.118 kgcm <sup>2</sup>
Maksimalni izlazni moment	70 Nm
Maksimalna učinkovitost	96 %
Torzijska krutost	2.8 Nm/arcmin
Težina proizvoda	1100 g
Sučelje izlaz mjenjača	60G
Sučelje zupčanika	57 A
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS