

Napajanje CACN-3A-1-10-G2

Broj dijela: 8149581

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Širina	42 mm
visina	130 mm
duljina	160 mm
Položaj montaže	slobodna konvekcija
Primarna opskrba	1-fazni
Ulazna struja	1,3 - 3,1 A
Nazivni izlazni napon DC	24 V
Nazivna izlazna struja	10 A
Područje ulaznog napona AC	100 V...240 V
Premošćivanje nestanka struje	20 ms
Frekvencija mreže	45 Hz...65 Hz
Odobrenje	c UL us - Navedeno (OL)
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi prema EU direktivi o niskom naponu
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura skladištenja	-40 °C...85 °C
Relativna vlažnost	95 %
Klasa zaštite	IP20
Temperatura okoline	-25 °C...70 °C
Težina proizvoda	1168 g
Vrsta montaže	s cilindrom
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS