


Napajanje CACN-3A-7-10-G2

Broj dijela: 8149584

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---------------------------------------|--|
| Širina | 68 mm |
| visina | 130 mm |
| duljina | 160 mm |
| Položaj montaže | slobodna konvekcija |
| Primarna opskrba | 1-fazni |
| Ulazna struja | 2,4 - 5,6 A |
| Nazivni izlazni napon DC | 48 V |
| Nazivna izlazna struja | 10 A |
| Područje ulaznog napona AC | 100 V...240 V |
| Premošćivanje nestanka struje | 15 ms |
| Frekvencija mreže | 45 Hz...65 Hz |
| Odobrenje | c UL us - Navedeno (OL) |
| CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU EMC direktivi prema EU direktivi o niskom naponu |
| LABS sukladnost | VDMA24364 zona III |
| Temperatura skladištenja | -40 °C...85 °C |
| Relativna vlažnost | 95 % |
| Klasa zaštite | IP20 |
| Temperatura okoline | -25 °C...70 °C |
| Težina proizvoda | 1603 g |
| Vrsta montaže | s cilindrom |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |