

# Kabelski navojni spoj NETC-M20-PBK-T14

Broj artikla: 8151590

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Temperatura okoline	-40 ... 100 °C
Mehanička zaštita	IP66 IP68
Opaska o stupnju zaštite	IP68 at 5 bar for 30 minutes
ATEX kategorija plina	II 2G
ATEX kategorija prašine	II 2D
Ex vrsta zaštite od paljenja - plin	Ex eb IIC Gb
Ex vrsta zaštite od paljenja - prašina	Ex tb IIIC Db
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	in accordance with EU RoHS directive
Veličina	M20x1,5
Promjer kabela	4 ... 13 mm
Boja	crno
Information on materials, cable connector	PA
Material seals	EPDM
Težina proizvoda	14 g
Veličina pakiranja	1
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Materijal - napomena	RoHS sukladno