


# Električno sučelje VABA-S6-1-PT

Broj dijela: 8152353

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Zaštita od obrnutog polariteta	Odvojeno za sustav napajanja (PS) i napajanje (PL)
Maksimalni broj položaja ventila	16
Maksimalni broj zavojnica ventila	32
Brzina prijenosa	38,4 kbit/s
Potrošnja vlastite struje pri nazivnom radnom naponu elektronika / senzori	Typically 30 mA
Potrošnja vlastite struje pri nazivnom radnom naponskom opterećenju	typ. 30 mA
Nazivni radni napon DC	24 V
Mrežkanje	4 vss
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Težina proizvoda	690 g
IO-Link, tehnologija povezivanja	Uređaj 5-polni
IO-Link, verzija protokola	Uređaj V 1.1
IO-Link, način komunikacije	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link, klasa porta	Uređaj B
IO-Link, broj portova	Uređaj 1
IO-Link, širina procesnih podataka OUT	Uređaj 1-4 bajta
IO-Link, minimalno vrijeme ciklusa	Uređaj 3,2 ms
Maksimalna duljina kabela	20 m
Vrste komunikacije	IO-veza
Nazivni presjek vodiča	1 mm <sup>2</sup>
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalni pokrov	Lijevani aluminij