

# Set za povezivanje DADG-AK-G8-6-40

Broj dijela: 8152359

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	6
Hod	40 mm
Radni tlak	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maksimalni moment zatezanja	1 Nm
Tolerancija momenta zatezanja	± 10 %
Maksimalni moment zatezanja pneumatski priključak 1	0.7 Nm
Težina proizvoda	5.4 g
Pneumatski priključak	M5
Materijalni adapter	Epoksidna smola
Materijalne brtve	NBR
Materijalni vijci	Čelik, obložen