

Set za povezivanje DADG-AK-G8-10-80

Broj dijela: 8152371

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Izvedbena veličina | 10 |
| Hod | 80 mm |
| Radni tlak | 0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 1 - mala izloženost koroziji |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Temperatura okoline | -10 °C...60 °C |
| Maksimalni moment zatezanja | 1.5 Nm |
| Tolerancija momenta zatezanja | ± 10 % |
| Maksimalni moment zatezanja pneumatski priključak 1 | 0.7 Nm |
| Težina proizvoda | 14.5 g |
| Pneumatski priključak | M5 |
| Materijalni adapter | Epoksidna smola |
| Materijalne brtve | NBR |
| Materijalni vijci | Čelik, obložen |