

Brtni prsten OL-M7

Broj artikla: 8153155

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Zasnovano na normi	ISO 16030
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 3 MPa
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 30 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 435 psi
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-40 ... 100 °C
Ručno pritezanje kod sobne temperature	da
Nazivni moment pritezanja	3 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 20 %
Težina proizvoda	0,1 g
Pneumatski priključak	M7
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material stops	Aluminij
Material seals	HNBR