

Plastična savitljiva cijev PUN-H-F-4X0,75-GN

Broj artikla: 8153383

FESTO

Ovaj proizvod se može koristiti s priključcima serije: QS, NPQP, NPQM, CRQS and CK.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer	4 mm
Radijus savijanja, mjerodavan za protok	16 mm
Unutarnji promjer	2,6 mm
Min. radijus savijanja	8 mm
Upute za korištenje	Tubing without printing TPE-U Ether basiert
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,6 MPa
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 6 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 87 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1 MPa
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 10 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 145 psi
Uputa za pogonski tlak	Water: temperature-dependent operating pressure, see diagram, max. 0.3 MPa at 0 - 60°C
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice)
Test na vatrootpornost	UL94 HB
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Klasa čistog prostora	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Sigurnost hrane	Pogledajte izjavu o sukladnosti
Temperatura okoline	-35 ... 60 °C
Težina proizvoda prema duljini	0,0084 kg/m
Pneumatski priključak	za utični priključak vanjski promjer 4 mm za utičnu nazuvicu, unutarnji promjer 3 mm s maticom
Boja	zeleno
Tvrdoća po Shoreu	D 52 +/-3
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material tubing	TPE-U(PU)