

Pokrovna ploča VABB-P19-16-T

Broj dijela: 8154656

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	16
Mjera rastera	16 mm
Princip brtvljenja	mekana
Radni tlak	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Prikladnost za vakuum	da
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Srednja temperatura	5 °C...50 °C
Klasa zaštite	IP65
Temperatura okoline	5 °C...50 °C
Nazivni moment zatezanja	0.75 Nm
Težina proizvoda	14.9 g
Električni priključak	Uključiti
Vrsta montaže	s prolaznom rupom i vijkom
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	EPDM
Materijal za kućište	PA66-GF30