


Aksijalni komplet EAMM-A-L95-190B-G2

Broj dijela: 8157282

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna duljina	85 mm
Položaj montaže	po želji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija	Metali s masenim udjelom većim od 5 % bakra, cinka ili nikla kao glavnom komponentom isključeni su iz upotrebe. Iznimke su nikal u čelicima, kemijski poniklanim površinama, tiskanim pločama, kabelima, električnim priključcima i zavojnicama
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Prenosivi moment	145 Nm
Težina proizvoda	4899 g
Pogon koda sučelja	L95
Kod sučelja Motor In	190 A 190B
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS