

# Paralelni komplet EAMM-U-145-S62-150A-288

Broj artikla: 8157287

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	145
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prijenosni odnos prigona	1:1
Maks. brzina vrtnje	4.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Moment tromosti mase	2.267 kgmm <sup>2</sup>
Pogonski moment u praznom hodu	2 Nm
Prenosivi okretni moment	50 Nm
Težina proizvoda	14.600 g
Kod sučelja, pogon	S62
Cod sučelja, Motor in	140A 150A
Materijal - napomena	RoHS sukladno