

# Jedinica za vođenje EAGF-P2-KF-32-200

Broj artikla: 8158028

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	32
Hod	200 mm
Povratna zračnost	0 µm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodilica	Kuglično vođenje
Konstruktivna struktura	Vodilica
Maks. ubrzanje	25 m/s <sup>2</sup>
Maks. brzina	1 m/s
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Maks. sila Fy	160 N
Max. sila Fy statička	355 N
Maks. sila Fz	160 N
Max. sila Fz statička	355 N
Maks. moment Mx	6 Nm
Maks. moment Mx statički	13 Nm
Maks. moment My	4 Nm
Maks. moment My statički	9 Nm
Maks. moment Mz	4 Nm
Maks. moment Mz statički	9 Nm
Sila posmaka	1,6 N
Pokretna masa kod hoda 0 mm	170 g
Osnovna težina kod hoda 0 mm	613 g
Prirast težine po 10 mm hoda	7,9 g
Prirast pokretne mase po 10 mm hoda	7,9 g
Centar gravitacije za masu u pokretu s 0 mm hodom	26 mm
Dodatno dopuštenje za centar gravitacije za masu u pokretu po hodu od 10 mm	4,3 mm
Vrsta pričvršćenja	s unutarnjim navojem
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material of guide component	Čelik za poboljšanje tvrdo kromirano
Material housing	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano
Material yoke plate	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano