


# Jedinica za vođenje EAGF-P2-KF-60-300

Broj dijela: 8158031

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	60
Hod	300 mm
Preokrenuta igra	0 $\mu$ m
Položaj montaže	po želji
Vodilica	Vodilica za kuglice
Konstruktivna struktura	Vodilica
Maksimalno ubrzanje	25 m/s <sup>2</sup>
Maks. brzina	1 m/s
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Maks. sila Fy	380 N
Maksimalna sila Fy statična	510 N
Maks. sila Fz	380 N
Maksimalna sila Fz statična	510 N
Maks. moment Mx	20 Nm
Maksimalni moment Mx statički	27 Nm
Maks. Moment My	15 Nm
Max Trenutak Moja statika	20 Nm
Maks. moment Mz	15 Nm
Maks. moment Mz statičan	20 Nm
Sila pomaka	3 N
Pokretna masa s hodom od 0 mm	583 g
Osnovna težina s hodom od 0 mm	1614 g
Dodatna težina po hodu od 10 mm	17.8 g
Doplata pomaknute mase po hodu od 10 mm	17.8 g
Težište pokretne mase s hodom od 0 mm	31 mm
Doplata za težište pomaknute mase po hodu od 10 mm	4.3 mm
Vrsta montaže	s unutarnjim navojem
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS

<b>Svojstvo</b>	<b>Vrijednost</b>
Element vodilice materijala	Poboljšani čelik tvrdi krom
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura anodizirana
Materijal ploče jarma	Kovana aluminijska legura eloksirani