


Jedinica za vođenje EAGF-P2-KF-45-100

Broj artikla: 8158123

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	45
Hod	100 mm
Povratna zračnost	0 µm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodilica	Kuglično vođenje
Konstruktivna struktura	Vodilica
Maks. ubrzanje	25 m/s ²
Maks. brzina	1 m/s
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Maks. sila Fy	320 N
Max. sila Fy statička	415 N
Maks. sila Fz	320 N
Max. sila Fz statička	415 N
Maks. moment Mx	15 Nm
Maks. moment Mx statički	19 Nm
Maks. moment My	10 Nm
Maks. moment My statički	12 Nm
Maks. moment Mz	10 Nm
Maks. moment Mz statički	12 Nm
Sila posmaka	2 N
Pokretna masa kod hoda 0 mm	342 g
Osnovna težina kod hoda 0 mm	1.037 g
Prirast težine po 10 mm hoda	12,3 g
Prirast pokretne mase po 10 mm hoda	12,3 g
Centar gravitacije za masu u pokretu s 0 mm hodom	25 mm
Dodatno dopuštenje za centar gravitacije za masu u pokretu po hodu od 10 mm	4,3 mm
Vrsta pričvršćenja	s unutarnjim navojem
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material of guide component	Čelik za poboljšanje tvrdo kromirano
Material housing	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano
Material yoke plate	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano