


# Amortizer DYEF-G8-S-M10-Y1

Broj dijela: 8159474

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	M10
Hod	1 mm
Prigušenje	elastični prigušni prstenovi / ploče s obje strane bez metalnog fiksno graničnika
Položaj montaže	po želji
Detekcija položaja	bez
Maksimalna brzina udarca	0.8 m/s
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Duljina prigušenja	1 mm
Maksimalni moment zatezanja	3 Nm
Maksimalna potrošnja energije po taktu	0.25 J
Težina proizvoda	26 g
Vrsta montaže	s čahuricom s navojem
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	visokolegirani čelik