

Amortizer DYEF-G8-M8-Y1F

Broj artikla: 8160237

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	M8
Hod	3,4 mm
Prigušivanje	Pneumatsko prigušenje s metalnim fiksnim graničnikom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prepoznavanje pozicije	bez
Maks. naletna brzina	0,8 m/s
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Duljina prigušivanja	3,4 mm
Maks. pritezni moment	2 Nm
Maks. primljena energija po hodu	0,04 J
Težina proizvoda	20,9 g
Vrsta pričvršćenja	s navojnim tuljkom
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR
Material housing	visokolegirani čelik