

Vrh jednokratne pipete DHAP-20-TA1FS-P960R

Broj dijela: 8160285

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
volumen	20 µl
Veličina spremnika	960
Konstruktivna struktura	Prihvatni dio vrha pipete za 20... 1000 µl jednokratnih vrhova pipeta iz Festa
Vrsta pakiranja	Stalak
Filtar	da
Bioopterećenje	ATP: $< 2 \cdot 10^{-12}$ mg/µl BSE/TSE: besplatno DNK: < 32 pg ljudske DNK DNase: $\leq 5 \cdot 10^{-7}$ Kunitz units/µl Endotoksin: $\leq 0,001$ EU/mL RNase: $\leq 5 \cdot 10^{-9}$ Kunitz units/µl
Sterilnost	SAL 1E-6, prethodno sterilizirano
Klasa otpornosti na koroziju CRC	4 - posebno jako opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura skladištenja	5 °C...40 °C
Napomena o temperaturi skladištenja	kratkotrajno za transport u pakiranju -25... 55 °C
Relativna vlažnost	10 - 90 % ne kondenzirajući
Okolišni uvjeti	Atmosferski tlak 80... 106 kPa
Temperatura okoline	5 °C...40 °C
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal vrha pipeta	PP