


Beskontaktni prekidač SDBF-FDS-1L-PU-K-N-M12

Broj artikla: 8161169

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Oblik	Izvedba u bloku
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Mjerna veličina	Pozicija
Princip mjerenja	magnetootporno
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Ambient temperature Fahrenheit	-4 ... 176 °F
Uklopni izlaz	PNP
Funkcija sklopnog elementa	Uklopnik
Uklopno vrijeme	1,5 μs
Isklopno vrijeme	0,5 μs
Maks. izlazna struja	1 A
Maks. uklopna snaga DC	24 W
Pad napona	0,5 V
Otpornost na kratki spoj	ne
Područje pogonskog napona DC	6 ... 24 V
Zaštita od zamjene polova	ne
Električni spoj 1, tip konektora	Cable with socket
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	M12x1, A-coded u skladu s EN 61076-2-101
Električni spoj 1, broj pinova/žica	3
Odlazni smjer, priključak	poprijeko
Boja, kabelski plašt	sivo
Material cable sheath	PVC
Vrsta pričvršćenja	stegnuto
Položaj ugradnje	proizvoljno
Boja, kućište	crno
Material housing	PA
Indikacija stanja sklapanja	LED
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-4 ... 176 °F
Mehanička zaštita	IP67 NEMA 4
PWIS conformity	VDMA24364 zone III